

30
16
4,5
11,5
23
23
23
M8 x1
204
196
194,7
M12 x1
13,5
22,4
M 4
30
43,1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Link/Act
X01
X02
MS
NS
BF
DIA
E/IP
x100
x10
x1
X01
X02
X03
Power
X04
XE
IO-Link
female
M8 IO-L Class B
(X5-X8)
Function Pin
+24V 1
+24V Aux 2
GND 3
C/Q 4
GND Aux 5
0980 ESL 199-122
System Power Supply: 24V⎓ 4,15A
Sensor Power Supply: 24V⎓ 0,4A
Output Power Supply: 24V⎓ 0,4A (PD max.9A)
Max. Ambient Temp.: 70°C
EtherNet/IP
E/IP
BUS
(X01-X02)
Function Pin
TD + 1
RD+ 2
TD- 3
RD- 4
POWER
(X03-X04)
Function Pin
+24V 1
GND Aux 2
GND 3
+24V Aux 4
FE 5
M8 IO-L Class A
(X1-X4)
Function Pin
+24V 1
IN 2
GND 3
C/Q 4
n.c. 5
MAC:XXXXXXXXXXXX
SNR:XXXXXXXXXXXXXX
Made in Germany
Industrie 4.0
For use in NFPA 79 Applications only
LISTED
INDCONTEQ
2HD5
male